

**Fresa de canto 90° MEW, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z:
40/4Lmm****Dados do pedido**

Número do pedido	225200 40/4L
GTIN	4960664648306
Classe de artigo	250

Descrição

Modelo:
Económico com 4 arestas de corte.

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	LOMU1505
Comprimento total L_{tot}	150 mm
Projeção L_1	50 mm
Ø da haste D_s h6	32 mm
Ø das lâminas D_c	40 mm
Parafuso para pastilha reversível	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Tamanho da pastilha reversível	15
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}$ #	15 mm
Número de arestas de corte Z	4
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor

229714