

Rebaixador KOMET®, Haste Weldon, Tipo: M12**Dados do pedido**

Número do pedido	216660 M12
GTIN	4047109013131
Classe de artigo	24D

Descrição**Utilização:**

Para a produção de rebaixamentos de parafusos de cabeça cilíndrica conforme DIN 74, folha 2, a partir de M8 com refrigeração interna.

Descrição técnica

Ø do escareado D ₁ H13	20 mm
Ø mínimo d _{min.}	13 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Pastilha reversível n.º 216780 – 216910; n.º 216950	24-010 / 110
para parafusos de cabeça cilíndrica DIN	M12
Ø da haste D _s h6	25 mm
profundidade máxima do escareado l	20 mm
Número de arestas de corte Z	1
Pastilha de corte reversível adequada	WOEX
Número de pastilhas de corte reversíveis	1
Comprimento total L _{tot.}	100 mm
Modelo da haste	Haste Weldon
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Rebaixador

Acessórios

Conjunto de parafusos de aperto Torx Plus® 10 peças
Acionamento 8IP2

239652 8IP2