

**Fresa de canto 90° MEW, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 20/3mm****Dados do pedido**

Número do pedido	225200 20/3
GTIN	4960664648108
Classe de artigo	250

**Descrição**

**Modelo:**  
**Económico com 4 arestas de corte.**

**Descrição técnica**

Parafuso para pastilha reversível	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	LOMU1004
Projeção $L_1$	30 mm
Ø das lâminas $D_c$	20 mm
Tamanho da pastilha reversível	10
Comprimento total $L_{tot}$	110 mm
Ø da haste $D_s$ h6	20 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	10 mm
Número de arestas de corte Z	3
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Fresa de canto

---

## Acessórios

Parafuso tensor

229713