

Fresa de canto 90° MEW, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 32/4mm**Dados do pedido**

Número do pedido	225200 32/4
GTIN	4960664648214
Classe de artigo	250

Descrição

Modelo:
Económico com 4 arestas de corte.

Descrição técnica

#profundidade máxima de corte $a_{p,max}$ #	10 mm
Comprimento total L_{tot}	130 mm
Pastilha de corte reversível adequada	LOMU1004
Parafuso para pastilha reversível	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tamanho da pastilha reversível	10
Ø das lâminas D_c	32 mm
Ø da haste D_s h6	32 mm
Projeção L_1	40 mm
Número de arestas de corte Z	4
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229713
-----------------	--------