

**Pastilha de corte reversível KOMET Unisix®, BK62, Designação do tipo W29:  
24-010****Dados do pedido**

Número do pedido	216780 24-010
GTIN	2050001102546
Classe de artigo	24T

**Descrição****Indicado para:**

Rebaixador de pastilhas de corte reversíveis n.º 216660.

**Descrição técnica**

Designação	24-010
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 05T304
Raio do canto	0,4 mm
Número de trocas/cortes	3
Tipo	BK62
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		