

LOMU...08ER-GM, PR1510, Tamanho da pastilha reversível: 15**Dados do pedido**

Número do pedido	225240 15
GTIN	4960664648818
Classe de artigo	25A

Descrição**Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis com revestimento MEGACOAT com 4 arestas de corte – devido ao design de dupla face. A força de corte é significativamente reduzida devido ao grande ângulo de corte axial máximo de 10°.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D$.

Descrição técnica

Tipo	GG
Código ISO da pastilha de corte reversível	LOMU150508-ER-GM
Raio do canto	0,8 mm
Tipo	PR1510
Óleo de corte	HM
Avanço f_z por dente	0,06 - 0,25 mm
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		