

Fresa de canto 90° MFWN, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 50/3mm**Dados do pedido**

Número do pedido	225600 50/3
GTIN	4960664647392
Classe de artigo	250

Descrição**Modelo:**

Fresa com pastilhas de corte reversíveis de dupla face.

A combinação de ângulo de incidência, design de espaço ente dentes, bem como as geometrias e ângulos de corte das pastilhas de corte reversíveis garantem um excelente desempenho de corte, evacuação das aparas, vida útil da ferramenta e forças de corte reduzidas e, como tal, uma elevada eficiência.

Descrição técnica

#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	8 mm
Comprimento total L_{tot}	110 mm
Pastilha de corte reversível adequada	WNMU 0806..
Projeção L_1	30 mm
Ø da haste D_s h6	32 mm
Ø das lâminas D_c	50 mm
Parafuso para pastilha reversível	229700 (T15; 4,2 Nm)
Número de arestas de corte Z	3
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau

Aplicação de fresagem	Punção
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229700
-----------------	--------