

ONMU 05T6 ANER, HB7520, Tipo: ST900**Dados do pedido**

Número do pedido	213426 ST900
GTIN	4045197605931
Classe de artigo	21A

Descrição**Modelo:**

De dupla face com 2×8 arestas de corte.

Recomendação:

Para obter as máximas qualidades de superfície, selecionar a tolerância de placas E e combine com placa(s) de acabamento largas.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ máx}}$

Descrição técnica

Tipo	ST900
Avanço f_z por dente	0,3 mm
Número de trocas/cortes	16
Código ISO da pastilha de corte reversível	ONMU 05T6 ANER
Tipo	HB7520
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx}}$.	3 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		