

ONMU 05T6 ANER, HB7730, Tipo: GG**Dados do pedido**

Número do pedido	213437 GG
GTIN	4045197662880
Classe de artigo	21A

Descrição**Modelo:**

De dupla face com 2x8 arestas de corte.

Recomendação:

Para obter as máximas qualidades de superfície, selecionar a tolerância de placas E e combine com placa(s) de acabamento largas.

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ máx}}$

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,3 mm
Tipo	GG
Número de trocas/cortes	16
Código ISO da pastilha de corte reversível	ONMU 05T6 ANER
Tipo	HB7730
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx}}$	3 mm

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
GG(G)	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		