

**Fresa plana 45°, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z:
250/13mm****Dados do pedido**

Número do pedido	213890 250/13
GTIN	4045197666598
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

Fresa plana de 45° de passo irregular para um funcionamento suave. Assento de pastilha reversível de precisão graças aos calços especiais de metal duro. Para alojamentos conforme DIN 2079 com 4 furos de fixação adicionais.

Descrição técnica

Parafuso tensor para calço	219861 (TX8)
Pastilha de corte reversível adequada	SE.. 1203..
Ø das lâminas D_c	250 mm
Calço	219860
Ø exterior máximo $D_{m\acute{a}x.}$	263 mm
Parafuso de aperto para pastilha reversível	219862 (25IP; 6 Nm)
Comprimento total $L_{tot.}$	63 mm
Ø do orifício de alojamento	60 mm

Número de arestas de corte Z	13
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Parafuso tensor	219861
Parafuso tensor	219862
Placa de suporte em metal duro	219860