

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF

Dados do pedido

Número do pedido	082820 M2,5-M6
GTIN	4250361202605
Classe de artigo	04D

Descrição

Modelo:

Conjunto de reparação de roscas composto por diferentes jogos de reparação para roscas ISO métricas.

Insertos roscados HeliCoil®plus de passagem livre de alta resistência em **aço inoxidável com elevada resistência ao desgaste, atrito reduzido da rosca** em tolerâncias estreitas, **elevada qualidade da superfície**, assim como resistência à **corrosão** e **ao calor**. O formato flexível permite uma distribuição uniforme de carga e tensão, criando assim **uniões roscadas permanentes** da mais alta **qualidade para todas as cargas operacionais** (estáticas, dinâmicas) com **a transmissão de força ideal**. Montagem rápida e simples, resultando numa rosca interior dentro das tolerâncias que pode ser usada em ambos os lados. **320 peças:**(cada 20 insertos 1×D; 1,5×D; 2×D – M2,5; M3; M4; M5; M6)

Utilização:

Para a **reparação económica de** roscas danificadas ou **gastas** e como elemento de construção para a **blindagem de roscas** ao utilizar materiais com baixa resistência ao cisalhamento (p. ex. alumínio, liga de alumínio e magnésio).

Material fornecido:

Insertos roscados Helicoil®plus de diferentes dimensões e comprimentos, 5 brocas espiral, 5 brocas de roscar manuais HSS, 5 fusos de instalação, 5 quebra-pinos, 1 mala de plástico (C×L×A) 420×340×120 mm.

Instrução:

Brocas de roscar para máquina HSS-E-PM com revestimento TiCN, ver n.º 133550 e n.º 138200.

- **Calibres lisos passa não passa adequados para o controlo de roscas, ver n.º 486000 ss.**
- **Insertos autoblocantes, outras medidas e insertos roscados UNC / UNF estão disponíveis a pedido.**

Descrição técnica

Número de insertos comprimento de rosca 2×D	100
Número de insertos comprimento de rosca 1,5×D	100
Número de insertos comprimento de rosca 1×D	100
Tipo de produto	Reparação de rosca