

Fresa plana 45°, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z: 100/6mm**Dados do pedido**

Número do pedido	213890 100/6
GTIN	4045197666550
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

Fresa plana de 45° de passo irregular para um funcionamento suave. Assento de pastilha reversível de precisão graças aos calços especiais de metal duro.

Descrição técnica

Parafuso de aperto para pastilha reversível	219862 (25IP; 6 Nm)
Parafuso tensor para calço	219861 (TX8)
Ø exterior máximo $D_{m\acute{a}x.}$	113 mm
Ø do orifício de alojamento	32 mm
Comprimento total $L_{tot.}$	50 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SE.. 1203..
Calço	219860
Ø das lâminas D_c	100 mm
Número de arestas de corte Z	6

Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	45 grau
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa plana

Acessórios

Placa de suporte em metal duro	219860
Parafuso tensor	219861
Parafuso tensor	219862