

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	213906 UNI
GTIN	4045197601711
Classe de artigo	21A

Descrição

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ máx}} = 3,5 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Tipo	UNI
Espessura da placa E	3,18 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SEKN 1203 AFTN
Tipo	HB735
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		