

**Rebaixador para trás 180°, Ø máximo do escareado D: 43mm****Dados do pedido**

Número do pedido	217180 43
GTIN	4045197281296
Classe de artigo	210

**Descrição****Modelo:****Com uma aresta de corte (z = 1).****Instrução:**

Medida e = Medida de programação (informação no final da página). Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

**Descrição técnica**

Número de arestas de corte Z	1
Ø do escareado D	43 mm
Parafuso para pastilha reversível	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Modelo da haste	Whistle Notch
Projeção L <sub>1</sub>	123 mm
Ø da haste D <sub>s</sub> h6	32 mm
L <sub>2</sub>	103 mm
Ø mínimo d <sub>min.</sub>	30 mm
Medida de programação e	7,05 mm
Ø do colar D <sub>1</sub>	40 mm
L <sub>3</sub>	95 mm
Pastilha de corte reversível adequada	260150
Refrigeração interior	sim

Comprimento total L	183 mm
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Rebaixador

## Acessórios

Parafuso tensor	219844
Chave de parafusos dinâmométrica, ajuste fixo binário definido 3,0	211750 3,0
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP