

Placa de fresagem sem perfil, HB7720, Largura de fresagem A: 6,5mm**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 217258 6,5 |
| GTIN | 4045197284631 |
| Classe de artigo | 21C |

Descrição técnica

| | |
|---|---|
| Largura de fresagem A | 6,5 mm |
| Raio R | 0,15 mm |
| Ø exterior D | 26 mm |
| profundidade máxima de corte $S_{m\acute{a}x.}$ | 6,2 mm |
| Tipo | HB7720 |
| Tipo | P26 |
| Número de arestas de corte Z | 6 |
| Tipo de produto | Inserto de corte para fresagem circular |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|--------------------|----------------|-------|------------|
| Plásticos alumínio | adequado | | |

| | |
|------------------------------|----------|
| Alumínio (apara curta) | adequado |
| Alumínio > 10% Si | adequado |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado |
| Aço < 1100 N/mm ² | adequado |
| Aço < 1400 N/mm ² | adequado |
| Aço < 55 HRC | adequado |
| Aço < 60 HRC | adequado |
| Aço < 65 HRC | adequado |
| Aço < 67 HRC | adequado |
| INOX < 900 N/mm ² | adequado |
| INOX > 900 N/mm ² | adequado |
| Ti > 850 N/mm ² | adequado |
| GG(G) | adequado |
| Uni | adequado |
| máximo a molhado | adequado |
| seco | adequado |