

**Rebaixador para trás 180°, Ø máximo do escareado D: 53mm****Dados do pedido**

Número do pedido	217180 53
GTIN	4045197465719
Classe de artigo	210

**Descrição****Modelo:****Com uma aresta de corte (z = 1).****Instrução:**

Medida e = Medida de programação (informação no final da página). Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,5** com lâmina n.º **674252 tam. 20IP**.

**Descrição técnica**

Ø da haste D <sub>s</sub> h6	40 mm
Projeção L <sub>1</sub>	140 mm
Ø mínimo d <sub>min.</sub>	36 mm
Modelo da haste	Weldon
Número de arestas de corte Z	1
Ø do escareado D	53 mm
Medida de programação e	9,05 mm
L <sub>3</sub>	110 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	260158
Refrigeração interior	sim
Comprimento total L	210 mm
Substituição da ferramenta	PowerCard

Tipo de produto

Rebaixador

---

**Acessórios**

Parafuso tensor

219945

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças

219848