

Rebaixador para trás 180°, Ø máximo do escareado D: 36mm**Dados do pedido**

Número do pedido	217180 36
GTIN	4045197281258
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:****Com uma aresta de corte (z = 1).****Instrução:**

Medida e = Medida de programação (informação no final da página). Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

Medida de programação e	7,05 mm
Modelo da haste	Whistle Notch
Parafuso para pastilha reversível	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Projeção L ₁	113 mm
Ø da haste D _s h6	32 mm
Ø mínimo d _{min.}	23 mm
L ₂	93 mm
L ₃	85 mm
Ø do escareado D	36 mm
Número de arestas de corte Z	1
Ø do colar D ₁	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	260150
Refrigeração interior	sim

Comprimento total L	173 mm
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Rebaixador

Acessórios

Parafuso tensor	219844
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 3,0	211750 3,0
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP