

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	214240 ST500
GTIN	4045197319494
Classe de artigo	21A

Descrição

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ máx}} = 3,5 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,19 mm
Tipo	ST500
Espessura da placa E	4,76 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SEHT 1204 AFTN
Tipo	CU725
Óleo de corte	Cermet
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
seco	adequado		