



## Fresa de canto de 90° MECX com haste cilíndrica, para pastilhas de corte reversíveis BD..



### Dados do pedido

Número do pedido	227100 14/2L
GTIN	4960664462759
Classe de artigo	250

### Descrição

#### Descrição:

Produtividade melhorada mesmo em condições de processamento instáveis devido a um passo muito estreito. Forças de corte reduzidas e alta estabilidade para menor tendência para vibrar. Permite várias tarefas de fresagem, como fresagem de ressaltos, rampas, etc.

### Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	229706 (T6; 0,45 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 0703
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx}}$ #	6 mm
Projeção $L_1$	18 mm
Ø das lâminas $D_c$	14 mm
Ø da haste $D_s$ h6	12 mm
Comprimento total $L_{\text{tot}}$	80 mm
Número de arestas de corte Z	2
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx}}$	10 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx}}$	26 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín}}$	25 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx}}$	1,15 grau

Ø D <sub>3</sub>	11 mm
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

---

## Acessórios

Parafuso tensor	229706
-----------------	--------