

BDMT 070302 ER-JT, PR1225, Tipo: ST1400**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 227135 ST1400 |
| GTIN | 4960664609222 |
| Classe de artigo | 25A |

Descrição**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D$. 90° exatos até $a_p = 4$ mm.

Descrição técnica

| | |
|--|--|
| Tipo | ST1400 |
| Avanço f_z por dente | 0,07 – 0,11 mm |
| Raio do canto | 0,2 mm |
| Tipo | PR1225 |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | BDMT 070302 ER-JT |
| Tipo | PR1225 |
| Óleo de corte | HM |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1100 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | adequado | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adequado | | |
| INOX > 900 N/mm ² | adequado | | |
| máximo a molhado | condicionalmente adequado | | |
| mínimo a molhado | condicionalmente adequado | | |
| seco | adequado | | |
| Ar | adequado | | |