



## Fresa de canto de 90° MECX com haste cilíndrica, para pastilhas de corte reversíveis BD..



### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 227100 25/5L  |
| GTIN             | 4960664462858 |
| Classe de artigo | 250           |

### Descrição

#### Descrição:

Produtividade melhorada mesmo em condições de processamento instáveis devido a um passo muito estreito. Forças de corte reduzidas e alta estabilidade para menor tendência para vibrar. Permite várias tarefas de fresagem, como fresagem de ressaltos, rampas, etc.

### Descrição técnica

|   |                      |
|---|----------------------|
| Parafuso para pastilha reversível                 | 229707 (T6; 0,45 Nm) |
| Ø da haste $D_s$ h6                               | 20 mm                |
| Ø das lâminas $D_c$                               | 25 mm                |
| Pastilha de corte reversível adequada             | BD.. 0703            |
| Projeção $L_1$                                    | 25 mm                |
| #profundidade máxima de corte $a_{p,máx}\#$       | 6 mm                 |
| Comprimento total $L_{tot}$ .                     | 120 mm               |
| Número de arestas de corte Z                      | 5                    |
| Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx}$ .    | 21 mm                |
| Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx}$ . | 48 mm                |
| Ø das fresas circulares de perfuração $D_{mín}$ . | 47 mm                |
| Ângulo de ramping $\alpha_{máx}$ .                | 0,55 grau            |
| Ø $D_3$   | 22 mm                |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Modelo da haste           | Haste cilíndrica  |
| Ângulo de ajuste $\kappa$ | 90 grau           |
| Aplicação de fresagem     | Aceleração        |
| Aplicação de fresagem     | Fresagem circular |
| Aplicação de fresagem     | Fresagem de canto |
| Refrigeração interior     | sim               |
| Tipo de produto           | Fresa de canto    |

---

## Acessórios

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Parafuso tensor | 229707 |
|-----------------|--------|