


**Fresa de canto 90° MECX, Haste Weldon, Ø D/número de arestas de corte Z:
20/5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	227105 20/5
GTIN	4960664472680
Classe de artigo	250

Descrição**Descrição:**

Produtividade melhorada mesmo em condições de processamento instáveis devido a um passo muito estreito. Forças de corte reduzidas e alta estabilidade para menor tendência para vibrar. Permite várias tarefas de fresagem, como fresagem de ressaltos, rampas, etc.

Descrição técnica

Projeção L_1	20 mm
Ø da haste D_s h6	20 mm
Comprimento total L_{tot}	81 mm
Ø das lâminas D_c	20 mm
Parafuso para pastilha reversível	229707 (T6; 0,45 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 0703
#profundidade máxima de corte $a_{p,máx}$ #	6 mm
Número de arestas de corte Z	5
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx}$	16 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx}$	38 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{mín}$	37 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{máx}$	0,72 grau

Ø D ₃	17 mm
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229707
-----------------	--------