

Pastilha de fresagem 90° para chanfrar / rebarbar, HB7720, profundidade máxima de fresagem $S_{m\acute{a}x.}$: 1,2mm**Dados do pedido**

Número do pedido	217277 1,2
GTIN	4045197542977
Classe de artigo	21C

Descrição técnica

profundidade máxima de fresagem $S_{m\acute{a}x.}$	1,2 mm
Tipo	P12
Ø mínimo do furo roscado	12 mm
Número de arestas de corte Z	3
Ø exterior D	9,6 mm
Tipo	HB7720
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem circular

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		

Alumínio (apara curta)	adequado
Alumínio > 10% Si	adequado
Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 750 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1100 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	adequado
Aço < 55 HRC	adequado
Aço < 60 HRC	adequado
Aço < 65 HRC	adequado
Aço < 67 HRC	adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	adequado
GG(G)	adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	adequado
seco	adequado