

Pastilha de fresagem para ranhuras de retenção, com chanfro na aresta, HB7720, Medida nominal da espessura do anel: 1,3mm



Dados do pedido

Número do pedido	217261 1,3
GTIN	4045197216571
Classe de artigo	21C

Descrição técnica

Profundidade t	0,85 mm
Largura da ranhura W −0,03	1,38 mm
Chanfro C	0,15×45° mm
Medida nominal da espessura do anel	1,3 mm
Tipo	HB7720
Ø exterior D	16 mm
Tipo	P16
Número de arestas de corte Z	6
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem circular

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 65 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		