

**Pastilha de fresagem 55°, HB7720, Passos por polegada: 11****Dados do pedido**

Número do pedido	217290 11
GTIN	4045197445421
Classe de artigo	21C

**Descrição técnica**

Passos por polegada	11
Profundidade t	1,494 mm
Geometria da placa	Perfil inteiro
Ø exterior D	16 mm
Número de sulcos de aparas	6
Passo de rosca	2,3 mm
Aplicação	Interior e exterior
Tipo	HB7720
Óleo de corte	HM
Tipo de rosca	BSW-LH
Tipo de rosca	BSW
Tipo de rosca	G

Tipo de rosca	G-LH
Ângulo do flanco	55 grau
Tipo	P16
Número de arestas de corte Z	6
Sentido de corte	direita e esquerda
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem circular

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 65 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		

