



Dados do pedido

Número do pedido	082860 8
GTIN	4012929450800
Classe de artigo	04D

Descrição

Modelo:

Em aço cromo-vanádio resistente. As arestas afiadas das ranhuras penetram no parafuso colocado e desenroscam-no. Com quadrado para a ativação por meio de desandador e similares.

Utilização:

Para desenroscar parafusos partidos com rosca à direita (\emptyset de pré-perfuração conforme tabela; rodar o extrator de parafusos à esquerda).

Indicado para:

Aço.

Instrução:

Roscas UNC e UNF disponíveis a pedido.

Descrição técnica

indicado para parafusos/cavilhas	M33 – M45
indicado para bocal de tubo (niple)	3/4 polegada
\emptyset do furo prévio	20 mm
Tipo	8
indicado para	Aço
Tipo de produto	Extrator de parafusos