

SDHW 0903 AESN, CU7725, Tipo: ST500**Dados do pedido**

Número do pedido	214475 ST500
GTIN	4045197319579
Classe de artigo	21A

Descrição**Modelo:**

- **Pastilhas reversíveis adequadas para velocidades de corte e avanços mais elevados.**
- **Sinterizado com precisão e retificado para obter as melhores qualidades de superfície.**
- **Estrutura de grão fino para alta durabilidade e resistência ao desgaste.**

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \text{ máx}} = 3 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,19 mm
Tipo	ST500
Espessura da placa E	3,18 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SDHW 0903 AESN
Tipo	CU7725
Óleo de corte	Cermet
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
seco	adequado		