

**Fresa de canto 90° MEC11T, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z:
32/4mm****Dados do pedido**

Número do pedido	227315 32/4
GTIN	4960664672936
Classe de artigo	250

Descrição**Descrição:**

Tipo de fresa MEC11T com maior estabilidade devido ao menor número de arestas de corte do que MECX. Como tal, é possível um maior avanço por dente.

Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	229708 (T8; 1,2 Nm)
Rosca de alojamento M	M16
Ø das lâminas D_c	32 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx}}\#$	10 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 11T3
Comprimento total L_{tot}	40 mm
Número de arestas de corte Z	4
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx}}$	62 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín}}$	58 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx}}$	0,46 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx}}$	25 mm

Ø D ₃	26 mm
Modelo da haste	com rosca
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229708
-----------------	--------