



Fresa de canto 90° MEC11T, Haste cilíndrica, Ø D/número de arestas de corte Z: 50/5Lmm



Dados do pedido

Número do pedido	227300 50/5L
GTIN	4960664460960
Classe de artigo	250

Descrição

Descrição:

Tipo de fresa MEC11T com maior estabilidade devido ao menor número de arestas de corte do que MECX. Como tal, é possível um maior avanço por dente.

Descrição técnica

Ø da haste D_s h6	32 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\text{máx}}\#$	10 mm
Parafuso para pastilha reversível	229708 (T8; 1,2 Nm)
Projeção L_1	50 mm
Comprimento total L_{tot}	150 mm
Ø das lâminas D_c	50 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 11T3
Número de arestas de corte Z	5
Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx}}$	43 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{máx}}$	98 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{\text{mín}}$	94 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{\text{máx}}$	0,27 grau

Ø D ₃	44 mm
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229708
-----------------	--------