

Fresa de canto 90° MECH11, Haste cilíndrica, Ø D / Zef: 25/2mm**Dados do pedido**

Número do pedido	227450 25/2
GTIN	4960664503742
Classe de artigo	250

Descrição**Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis entalhadas para forças de corte e vibrações reduzidas. Em comparação, são possíveis maiores larguras de corte a_e à mesma profundidade de corte a_p . A alta produtividade também é possível em máquinas menos potentes.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	25 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BDMT 11T308
número de lâminas efetivo Z_{ef}	2
Comprimento total L_{tot}	120 mm
Projeção L_1	46 mm
Ø da haste D_s h6	25 mm
Parafuso para pastilha reversível	229708 (T8; 1,2 Nm)
#profundidade máxima de corte $a_{p\max}$ #	37 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	BDMT 11T308
Número de pastilhas de corte reversíveis	8
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor	229708
-----------------	--------