

**Fresa de canto 90° MEC11T, com rosca, Ø D/número de arestas de corte Z:  
16/2mm****Dados do pedido**

Número do pedido	227315 16/2
GTIN	4960664672899
Classe de artigo	250

**Descrição****Descrição:**

Tipo de fresa MEC11T com maior estabilidade devido ao menor número de arestas de corte do que MECX. Como tal, é possível um maior avanço por dente.

**Descrição técnica**

Parafuso para pastilha reversível	229708 (T8; 1,2 Nm)
Rosca de alojamento M	M8
Comprimento total $L_{tot}$	25 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p\ max\ \#}$	10 mm
Ø das lâminas $D_c$	16 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 11T3
Número de arestas de corte Z	2
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{máx.}$	30 mm
Ø das fresas circulares de perfuração $D_{mín.}$	26 mm
Ângulo de ramping $\alpha_{máx.}$	1,27 grau
Comprimento de ramping L para $\alpha_{máx.}$	9 mm

Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Modelo da haste	com rosca
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Aceleração
Aplicação de fresagem	Fresagem circular
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

---

## Acessórios

Parafuso tensor	229708
-----------------	--------