

**Fresa de canto 90° MECH11, Haste cilíndrica, Ø D / Zef: 40/4mm****Dados do pedido**

Número do pedido	227450 40/4
GTIN	4960664503773
Classe de artigo	250

**Descrição****Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis entalhadas para forças de corte e vibrações reduzidas. Em comparação, são possíveis maiores larguras de corte  $a_e$  à mesma profundidade de corte  $a_p$ . A alta produtividade também é possível em máquinas menos potentes.

**Descrição técnica**

Parafuso para pastilha reversível	229708 (T8; 1,2 Nm)
Comprimento total $L_{tot}$	150 mm
número de lâminas efetivo $Z_{ef}$	4
Ø da haste $D_s$ h6	32 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	55 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BDMT 11T308
Ø das lâminas $D_c$	40 mm
Projeção $L_1$	64 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	BDMT 11T308
Número de pastilhas de corte reversíveis	24
Modelo da haste	Haste cilíndrica
Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto

Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de canto

---

## Acessórios

Parafuso tensor	229708
-----------------	--------