

Pastilha de fresagem para ranhuras de retenção, sem chanfro na aresta, HB7720, Medida nominal da espessura do anel: 2,15mm



Dados do pedido

Número do pedido	217462 2,15
GTIN	4045197217370
Classe de artigo	21C

Descrição técnica

Largura da ranhura W $-0,03$	2,23 mm
Profundidade t	1,75 mm
Medida nominal da espessura do anel	2,15 mm
Raio R	0,3 mm
Tipo	HB7720
Ø exterior D	23 mm
Espessura E	4 mm
Tipo	01
Número de arestas de corte Z	3
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem circular

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 65 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		