

BDMT 11T304 ER-JS, PR1535, Tipo: INOX**Dados do pedido**

Número do pedido	227359 INOX
GTIN	4960664685806
Classe de artigo	25A

Descrição**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,3 \times D$. 90° exatos até $a_p = 5,5$ mm.

Descrição técnica

Tipo	INOX
Avanço f_z por dente	0,07 – 0,11 mm
Raio do canto	0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	BDMT 11T304 ER-JS
Tipo	PR1535
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		