

Fresa de canto 90° MECH11, Haste Weldon, Ø D / Zef: 32/4mm**Dados do pedido**

Número do pedido	227453 32/4
GTIN	4960664526338
Classe de artigo	250

Descrição**Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis entalhadas para forças de corte e vibrações reduzidas. Em comparação, são possíveis maiores larguras de corte a_e à mesma profundidade de corte a_p . A alta produtividade também é possível em máquinas menos potentes.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	32 mm
Comprimento total L_{tot}	117 mm
Projeção L_1	55 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	BDMT 11T308
Pastilha de corte reversível adequada	BDMT 11T308
Parafuso para pastilha reversível	229708 (T8; 1,2 Nm)
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	46 mm
Ø da haste D_s h6	32 mm
número de lâminas efetivo Z_{ef}	4
Número de pastilhas de corte reversíveis	20
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto

Refrigeração interior

sim

Tipo de produto

Fresa de canto

Acessórios

Parafuso tensor

229708