

**BDMT 11T308 ER-JS, PR1535, Tipo: INOX****Dados do pedido**

Número do pedido	227360 INOX
GTIN	4960664685813
Classe de artigo	25A

**Descrição****Instrução:**

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,3 \times D$ .  $90^\circ$  exatos até  $a_p = 5,5$  mm.

**Descrição técnica**

Avanço $f_z$ por dente	0,07 – 0,11 mm
Tipo	INOX
Raio do canto	0,8 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	BDMT 11T308 ER-JS
Tipo	PR1535
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		