

Fresa de roscar de alto rendimento, Haste Weldon, Ø efetivo D/projeção L1: 17/26mm



Dados do pedido

Número do pedido	218050 17/26
GTIN	4045197411785
Classe de artigo	21R

Descrição

Modelo:

Fresas de roscar HPC para tempos de processamento reduzidos.

Utilização:

De uso universal **em roscas exteriores e interiores direitas e esquerdas**. Para **processamento de furos passantes e furos cegos**.

Instrução:

Fresa n.º 218050 tam. 17/26 e 17/36 adequada para passos até 2,5 mm inclusive.

Fresa n.º 218050 tam. 30/65 adequada até passos < 5.

Descrição técnica

Tamanho da placa	25
Ø haste D _s	25 mm
Projeção L ₁	26 mm
Ø efetivo D	17 mm
Comprimento total L _{tot}	85 mm
Parafuso de fixação	219926
Número de arestas de corte Z	2
Número de sulcos de aparas	2
Modelo da haste	Haste Weldon
Utilização com tipo de perfuração	Furo cego

Utilização com tipo de perfuração	Furo de passagem
Sentido de corte	esquerda e direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa de roscar

Acessórios

Parafuso tensor	219926
-----------------	--------