

**Garant**


## Dados do pedido

Número do pedido	319006 25
GTIN	4067263201762
Classe de artigo	31V

## Descrição

### Modelo:

- HCR endurecido  $58 \pm 2$ .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

### Utilização:

Principalmente para processamento exterior.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Descrição técnica

$l_2$	30 mm
$h_5$	27 mm
$\varnothing$ da haste $d_1$	25 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 25
$b_2$	30 mm
$l_1$	16 mm
$h_1$	16 mm

h <sub>6</sub>	30 mm
b <sub>1</sub>	55 mm
Forma	B
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI