

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	319006 40
GTIN	4067263201786
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

- HCR endurecido 58 ± 2 .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

Utilização:

Principalmente para processamento exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrição técnica

b_2	42,5 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 40
h_1	25 mm
\varnothing da haste d_1	40 mm
h_6	48 mm
l_2	44 mm
l_1	22 mm

h ₅	34,5 mm
b ₁	85 mm
Forma	B
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI