




Dados do pedido

Número do pedido	319016 20
GTIN	4067263237501
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

- HCR endurecido 58 ± 2 .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

Utilização:

Principalmente para processamento exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrição técnica

\varnothing da haste d_1	20 mm
h_6	30 mm
l_2	30 mm
h_5	27 mm
l_1	16 mm
b_1	55 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 20

b ₂	30 mm
h ₁	16 mm
Forma	B
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI