

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	319136 50
GTIN	4067263238126
Classe de artigo	31V

## Descrição

**Modelo:**

- HCR endurecido  $58 \pm 2$ .
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Com bicos de pulverização esféricos.

**GARANT Eco – Para utilização com suportes de aperto rotativos normais, suportes de sangrar rotativos de sistema GARANT Eco n.º 273830 – 273891 e suporte de base para recorte GARANT Eco n.º 273651.**

**Utilização:**

Para ranhuração plana.

**Norma:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Descrição técnica

$h_5$	50 mm
Largura da haste $b_3$	26 mm
$l_1$	100 mm
$h_6$	60 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 50
$\varnothing$ da haste $d_1$	50 mm

h <sub>2</sub>	41 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Forma	C
Tipo de produto	Alojamento de ferramentas VDI