



### Cacifo com fixação na cobertura inclinada, base e fechadura de cilindro com pino DOM, Número de compartimentos: 2



#### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 949630 2      |
| GTIN             | 4067263642732 |
| Classe de artigo | 92S           |

#### Descrição

##### Versão:

Com fechadura de cilindro com pinos DOM de alta qualidade.

Cacifo com peça sobreporta com teto inclinado que impede que os objetos fiquem aí. Largura do compartimento de 300 mm com prateleira para chapéus soldada fixamente. O varão de roupa tem 3 ganchos móveis. Porta com perfuração quadriculada.

Com base.

##### Norma:

**DIN 4547**

##### Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó**. Nenhuma pintura especial possível.

##### Nota:

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

#### Descrição técnica

## Ficha de dados

|                                                                 |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Número de varões para vestuário                                 | 1                                         |
| altura útil por compartimento para vestuário                    | 1420 mm                                   |
| Altura à frente                                                 | 1950 mm                                   |
| largura útil por compartimento                                  | 240 mm                                    |
| Profundidade da prateleira                                      | 477 mm                                    |
| Número de compartimentos                                        | 2                                         |
| Aberturas de ventilação na porta                                | sim                                       |
| Profundidade                                                    | 500 mm                                    |
| Modelo da estrutura inferior                                    | Base                                      |
| Pintura especial possível                                       | não                                       |
| Largura                                                         | 600 mm                                    |
| Cobertura inclinada                                             | sim                                       |
| Peso                                                            | 42 kg                                     |
| Frentes do armário                                              | Porta de dois batentes<br>em chapa maciça |
| altura útil por prateleira para chapéus com cobertura inclinada | 328 mm                                    |
| Norma                                                           | DIN 4547                                  |
| Largura da prateleira                                           | 298 mm                                    |
| Modelo de fechadura                                             | Fechadura de cilindro com pinos           |
| Número de prateleiras fixas                                     | 1                                         |
| profundidade útil por compartimento                             | 477 mm                                    |
| Altura atrás                                                    | 2180 mm                                   |
| Espessura do material                                           | 0,8 mm                                    |
| Ângulo de abertura da porta                                     | 110 grau                                  |
| Fechadura de cilindro com pinos                                 | Inserto de encaixe modular                |
| Seleção da cor                                                  | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005              |
| Tipo de produto                                                 | Cacifo                                    |

## Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/949630-2>

---