

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	264838 DM/6
GTIN	4067263707899
Classe de artigo	29D

## Descrição

**Indicado para:**

Hastes de barra de mandrilar n.º 264930, 264934 e 264938.

**Instrução:**

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

## Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	269028 50
Ponto de corte/separação	40 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	27 mm
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SDUCR
Série	Master Mute
Sistema	DM
Comprimento total L	26 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 11T3..

Ø mínimo do furo prévio $D_{\text{mín.}}$	50 mm
Ângulo de incidência	93 grau
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte