

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	264839 DM/8
GTIN	4067263708018
Classe de artigo	29D

## Descrição

**Indicado para:**

Hastes de barra de mandrilar n.º 264930, 264934 e 264938.

**Instrução:**

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

## Descrição técnica

Parafuso para pastilha reversível	269028 49
Sistema	DM
Código ISO da cabeça de corte intercambiável	SVUCL
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$ .	49 mm
Ângulo de incidência	93 grau
Comprimento total L	28 mm
Série	Master Mute
Ponto de corte/separação	40 mm

Pastilha de corte reversível adequada	VC.. 1604..
Desvio central L <sub>3</sub>	27 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Cabeça de corte