



Cacifo com fixação de cobertura inclinada para separação preto/branco com pés de plástico e fechadura de cilindro com pino DOM, Número de compartimentos: 2



Dados do pedido

Número do pedido	949733 2
GTIN	4067263828808
Classe de artigo	92S

Descrição

Versão:

Cacifo com compartimento extra largo e dividido para separação entre limpo e sujo. O painel intermédio dentro do compartimento serve para a separação higiénica entre vestuário de rua e vestuário profissional. As portas batentes que fecham de forma convergente podem ser fechadas centralmente com uma fechadura. Portas com perfuração quadriculada. Com prateleira para chapéus soldada fixamente. Varão de roupa com 3 ganchos móveis.

Com fechadura de cilindro com pinos de alta qualidade.

Com pés de plástico.

Norma:

DIN 4547

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó**. Nenhuma pintura especial possível.

Nota:

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

profundidade útil por compartimento	477 mm
Altura à frente	1950 mm
Largura da prateleira	298 mm
Altura atrás	2180 mm
Profundidade da prateleira	477 mm
largura útil por compartimento	2 × 240 mm
altura útil por prateleira para chapéus com cobertura inclinada	328 mm
Profundidade	500 mm
altura útil por compartimento para vestuário	1420 mm
Peso	42 kg
Largura	600 mm
Espessura do material	0,8 mm
Ângulo de abertura da porta	110 grau
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de produto	Cacifo

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/949733-2>