

**Fresa de canto 90° MECH17, com perfuração, Ø D / Zef: 100/6mm****Dados do pedido**

Número do pedido	227655 100/6
GTIN	4960664579303
Classe de artigo	250

**Descrição****Modelo:**

Pastilhas de corte reversíveis entalhadas para forças de corte e vibrações reduzidas. Em comparação, são possíveis maiores larguras de corte  $a_e$  à mesma profundidade de corte  $a_p$ . A alta produtividade também é possível em máquinas menos potentes.

**Descrição técnica**

Parafuso para pastilha reversível	229709 (T15; 3,5 Nm)
Comprimento total $L_{tot}$	85 mm
#profundidade máxima de corte $a_{p,max}\#$	59 mm
Pastilha de corte reversível adequada	BD.. 1704
Ø das lâminas $D_c$	100 mm
Ø do orifício de alojamento	40 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	BDMT 170408
número de lâminas efetivo $Z_{ef}$	6
Número de pastilhas de corte reversíveis	24
Modelo da haste	com perfuração

Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Fresa de canto

---

## Acessórios

Parafuso tensor	229709
-----------------	--------