

uvex

Dados do pedido

Número do pedido	097839 ORANGE
GTIN	4031101959962
Classe de artigo	04U

Descrição

Modelo:

Este **capacete multifuncional** desportivo combina os requisitos de um capacete de proteção industrial com as características de um capacete de escalada. Pronamic significa proteção (**protection**) ideal e dinâmica (**dynamic**). Ajuste confortável da largura através de uma roda giratória de borracha. Ajuste por níveis do equipamento interior para uma ergonomia otimizada. Aberturas de ventilação amplas na parte lateral do capacete. Elementos de fixação abrangentes para acessórios para o capacete, como proteção facial, óculos de proteção e lanterna frontal. Material do capacete leve e resistente de ABS. Resistência ao frio **até -30 °C**.

- **Cinta de 4 pontos**
- **Gravação Euroslot de 30 mm**
- **Faixa de transpiração de PU**
- **Parte do pescoço alargada para baixo**
- **Com fecho rotativo**

Norma:

DIN EN 12492

Instrução:

Correia de queixo com forquilha conforme EN 12492 (n.º 9790351) incluída no volume de fornecimento de série, correia de queixo conforme EN 397 (n.º 9790021) disponível separadamente como acessório.

Descrição técnica

Regulação do alcance	Fecho rotativo
Cor	laranja
Tamanho	53 - 63 cm
Peso	490 g
Propriedades do capacete	Propriedade de proteção até -30 °C
Propriedades do capacete	Proteção contra salpicos de metal líquidos
Propriedades do capacete	Proteção contra deformação lateral
Material do capacete	ABS
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 12492
Tipo de produto	Capacete de proteção