

**Manga redutora fendida com refrigeração, Ø 32 mm, Ø de fixação D1: 12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	302177 12
GTIN	4060576155067
Classe de artigo	33T

Descrição**Modelo:**

Com ranhuras para canais de refrigeração.

Utilização:

- Para perfuração, mandrilagem, fresagem e retificação de ferramentas.
- Flexibilidade máxima através da redução do diâmetro de fixação.
- O binário mais alto garante um maior volume de corte em comparação com a fixação direta.
- Precisão de escoamento $\pm 5 \mu\text{m}$ (precisão do sistema a $3 \times D$).
- Precisão de concentricidade $\pm 2 \mu\text{m}$ (para bucha redutora).
- Pode ser usado em todos os mandris de expansão hidráulica disponíveis no mercado.

Indicado para:

Mandril de expansão hidráulico com Ø de aperto 32 mm.

Descrição técnica

Comprimento total L	62,5 mm
Ø D	32 mm
Ø de fixação D ₁	12 mm
Atributo do nome do produto	Ø 32 mm
Concentricidade do sistema	5 μm
Tipo de produto	Bucha redutora

