

**Manga redutora fendida vedado, Ø 32 mm, Ø de fixação D1: 16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	302187 16
GTIN	4060576159690
Classe de artigo	33T

**Descrição****Modelo:****Vedado (tampões de borracha).****Utilização:**

- Para perfuração, mandrilagem, fresagem e retificação de ferramentas.
- Maior flexibilidade devido à redução do diâmetro de fixação.
- O binário elevado garante um maior volume de corte do que com a fixação direta.
- Precisão de escoamento  $\pm 5 \mu\text{m}$  (precisão do sistema a  $3 \times D$ ).
- Precisão de concentricidade  $\pm 2 \mu\text{m}$  (para bucha redutora).
- Pode ser usado em todos os mandris de expansão hidráulica disponíveis no mercado.

**Acessórios especiais:**

Limpador cilíndrico n.º 343720.

**Descrição técnica**

Ø exterior	32 mm
Atributo do nome do produto	Ø 32 mm
Concentricidade do sistema	5 $\mu\text{m}$
Tipo de produto	Bucha redutora