

Ficha de dados



Sapato abotinado preto VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB, Tamanho de calçado UE: 47



Dados do pedido

Número do pedido	092508 47
GTIN	4044348700426
Classe de artigo	09C

Descrição

Versão:

O calçado de segurança VARIO DYNAMICS PRO protege o peito do pé e o metatarso com a **proteção do metatarso SECURA META COVER**, mantendo simultaneamente a flexibilidade do sapato.

- **Material superior de microfibras muito leves.**
- **Lingueta antipoeira.**
- **Estrutura sem costuras.**
- **Forro funcional com respiração ativa.**
- **Sola exterior em Perbunan, Athletic ESD, cinza ardósia.**
- **Palmilha confortável ERGO-SOFT ESD.**
- **Proteção contra descarga eletrostática (ESD).**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M

Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191.

Nota:

Modelo largo XB com o n.º 092508.

Descrição técnica

Designação do fabricante

Sapato abotinado VD
1510 SMC SF S3 XB

Ficha de dados

Proteção do metatarso	Poliuretano
Género	Homens
Tamanho de calçado UE	47
Série	VD
Segurança contra penetração	Têxtil
Cor	preto
Material da biqueira protetora	Alumínio
Classe de proteção	S3
Comportamento da sola perante calor de contacto (ponto de fusão da sola)	Acima de 200 °C
Isolamento do frio	até -20 °C
Norma	Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Tipo de produto	Sapato baixo de segurança